

# Profi-Kopfbandlupe mit **LED-Scheinwerfer**

## und 4 Vergrößerungen

Ref. 4230488

Vergrößerung	Sichtfeld
1,2 x	520 - 620 mm
1,8 x	230 - 320 mm
2,5 x	150 - 250 mm
3,5 x	80 - 120 mm



Aufbewahrungsbox  
für 4 Linsen und  
Reinigungstuch

Herausnehmbarer  
Strahler - **auch  
einzeln erhältlich**  
Ref. 353343




**LED mit 50.000  
Std. Lebensdauer!**

**JETZT MIT STÄRKERER LED –  
Lichtstrahl noch heller und breiter!**




an/  
aus


Solide verarbeitete Kopfbandlupe, haltbar und hautfreundlich, mit starkem, universell einstell- und einsetzbarem **LED-Scheinwerfer**. Unverzichtbare Arbeitshilfe bei Arbeiten in der Dunkelheit.




**LED-Scheinwerfer (NEU - Lichtstrahl  
jetzt noch heller und breiter!)**



Separat einsetzbarer  
**LED-Scheinwerfer**



Schneller Austausch der Linsen



Einfaches Anpassen an die Kopf-  
form. Einfacher Batterieaustausch

- Solide Konstruktion, mit weichem Stirnband, verstellbarem Kopfband und verstellbarem **LED-Scheinwerfer**. (3 x Batterien AAA 1,5 V erforderlich!)

- Mit 4 Linsenpaaren (1,2 x; 1,8 x; 2,5 x und 3,5 x) aus hochwertigem, Oberflächen-gehärtetem Acryl (kratzfest). Große Linsen ermöglichen ein besonders weites Sichtfeld. Für Brillenträger besonders geeignet.

- Herausnehmbarer **LED-Scheinwerfer** mit 1 LED mit hoher Leuchtleistung. **LED-Scheinwerfer** an der Unterseite magnetisch, daher vielseitig einsetzbar, z. B. als Taschenlampe, Beleuchtung an schwer zugänglichen Stellen o.ä.



- Einfaches Auswechseln der Linsen durch gut zugängliche Einsteckschlitze am Schirm.

- Angenehmes Arbeiten durch geringes Gewicht (150 g).

- Der **LED-Scheinwerfer** macht diese Kopfbandlupe zu einem unverzichtbaren Helfer im Alltag bei allen Tätigkeiten, die eine zusätzliche Lichtquelle erfordern, wie z.B. Lesen bei Dämmerung, Arbeiten an dunklen Stellen, Werkstücken, Geräten, Gehäusen usw.

- Empfohlen von Fachleuten in der Feinmechanik, Elektronik, von Uhrmachern, Optikern und besonders Medizinern.

Verschmutzte Linsen mit dem mitgelieferten Reinigungstuch, größere Verunreinigungen nur mit Alkohol entfernen.

